

揉捻机规格

■揉捻机规格参数

○标准 △可选附件

规 格	取出和分铜移动控制				揉盘形状	扫入装置	重压用圆锥 上下调节装置
	手动取出	自动取出					
	分铜移动手动	A 控制箱		计算机控制箱			
		分铜移动手动	分铜移动自动	分铜三档加压 自带解决工序			
		带运行一时停止开关					
35K	○	○	△	△	平坦 有台阶	自带	△
60K	○		△				△
90K			△				△
120K			△	△			△
200K		○	△	△			○
240K		○	△	△			○

※FA式样的计算机控制箱上新增了通信功能。

■揉捻机规格参数

规 格	机 械 尺 寸 m			钵 容 积 m ³	转 速 r/min	投入量 (重量) Kg	所需功率 kw () 内为当分铜移动 方式是自动的情况下
	横 宽	进 深	高 度				
35K	1. 82	1. 52	1. 50	0. 06	28	30～35	0. 75
60K	2. 10	1. 79	1. 65	0. 09	25	55～60	1. 5 (0. 1)
90K	2. 21	1. 90	1. 80	0. 13	23	75～90	1. 5 (0. 1)
120K	2. 36	2. 05	2. 04	0. 17	22	90～120	2. 2 (0. 2)
200K	2. 80	2. 38	2. 64	0. 26	22	150～180	3. 7 (0. 2)
240K	3. 01	2. 57	2. 56	0. 33	22	180～240	5. 5 (0. 2)

※由于机器不断改良，若有技术或外形更新，恕不另行通知，本公司保留最终解释权。

カワサキ機工株式会社

网 址 http://www.kawasaki-kiko.co.jp

◎営業本部 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川1810-1 TEL (0537) 27-1712(代)
摘採・サービス 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川1810-1 TEL (0537) 27-1765(代)
業務・サービス 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川1810-1 TEL (0537) 27-1711(代)
九州支店 〒899-2704 鹿児島県鹿児島市春山町2004-3 TEL (099) 246-7200(代)
販売 1 課 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川1810-1 TEL (0537) 27-1712(代)
関西営業所 〒519-0165 三重県亀山市野村4-3-5 TEL (05958) 2-0639(代)
福岡営業所 〒834-0016 福岡県八女市豊福77-1 TEL (0943) 22-5151(代)
宮崎営業所 〒844-0005 宮崎県児湯郡高鍋町持田3367-18 TEL (0983) 22-2465(代)
大隅営業所 〒899-8102 鹿児島県曾於市大隅町岩川7391-3 TEL (0994) 82-1072(代)

取扱店



"Into the Future with Green Tea"
カワサキ機工株式会社

[揉 捻]

水分均匀 将茎杆内部的芯水揉出，避免后道工序中出现糖色
成色一致 成色统一，品质上升
柔软化 使叶脉软化，便于成形



60K-A



120K

卫生与耐久性出众

采用的是不锈钢揉盘，清洗过后也不会发霉生锈。即使长年使用也不会磨损变形。

揉捻紧致

由于将揉盘的揉捻面弄平、揉盘的揉条数减到了以往的一半，使得滚转、揉压效果大大改善，揉捻时茶叶不会附着在揉盘上。尤其是新芽、雨茶、深蒸茶在经过粗揉后特别显嫩。

茶叶无残留

因揉盘上设置了台阶，故制茶过程中揉钵中出来的茶叶不会剩在揉盘上，经常被扫起来，并保持水分均匀。



量少也能揉捻

由于重压用圆锥可上下调节高度，所以在加工像新芽、深蒸茶等体积小的茶叶时，可利用调节装置降低圆锥，使茶叶能得到充分揉捻。



简单的手动开闭


当关闭供给气缸空气的旋塞时，气缸内的空气会自动排出，通过手动将把手下压，即可打开取出口。



精确控制

根据制法，3档加压带解块工序控制箱、暂时性仅停止旋转或通过用开关前后移动分铜的省力控制等控制方式可供选择。

计算机控制箱（FA用）



此款计算机型控制箱最多可同时控制4台揉捻机。在3档加压+解块工序的基础上，还针对茶叶质量可设定相应程序，具备将数据复制至其他机器的功能。F A式样还新增了双向通信功能。

A控制箱



是可通过定时器设定揉捻时间的自动控制箱。还带有控制中途暂时停止旋转的开关。


分铜移动控制箱



将钮子开关往前后方向推动，可控制分铜前后移动。

圆锥重压板平坦型（可选附件）

与以往相比，减少了凹凸感，使滚转、揉压效果更佳。




变流控制旋转（可选附件）

可任意变更转速，也可低速运转。

散水装置（可选附件）

便于清扫的散水装置。散水时间可定时设置。



散水装置控制箱

